

Garant GRIDLINE

Værktøjsskabskabinet til skuffer, 20×20G, Højde: 700mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930525 700
GTIN	4062406065348
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 24×24G, passende til skuffer 20×20G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Passer til:

Skuffer nr. 930533; 930534.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Teknisk beskrivelse

Vægt	29 kg
Nyttehøjde	600 mm
Antal døre	0
Dybde	600 mm

Højde	700 mm
Nytteøjde for skuffer	600 mm
Bredde	600 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde i G	24
Dybde i G	24
Udførelse	til egen bestykning
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal udtrækshylder	0
Antal skuffer	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×20G
Produkttype	Skabskabinet

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------