

Garant**Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 65 dele, Type: SD****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	630023 SD
GTIN	4062406060220
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Surface Drive-profilen virker direkte på møtrikkernes og skruernes overflade og følsomme kanter skånes. Også mellemål (såsom skruer med tommemål) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive-profilen. Wobbel-Fix-forlængerne tillader drejevinkler og kan fastgøres ved at klikkes på plads.

Surface Drive-profilen virker direkte på møtrikkernes og skruernes overflade og følsomme kanter skånes. Også mellemål (såsom skruer med tommemål) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive-profilen. Wobbel-Fix-forlængerne tillader drejevinkler og kan fastgøres ved at klikkes på plads.

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M4 – M20 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M18.

Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 – M6, ligekærvskrue med gevind M2,5 – M5, til indvendige Torx®-skruer med gevind M3 – M8 og til multitanndsskruer med gevind M4 – M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe, 6-kantede, Surface Drive: 13 stk. nr. 631225 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

1/2 tomme toppe, 6-kantede, Surface Drive: 12 stk. nr. 642325 str. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

1/2 tomme skruebits, 6-kantede: 4 stk. nr. 643229 str. 6; 8; 10; 14
 1/4 tomme sekskantede BITS C 6,3: 4 stk. som nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6
 1/4 tomme BITS til Phillipsskruer C 6,3: 3 stk. som nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25
 1/4 tomme Pozidriv-BITS C 6,3: 3 stk. som nr. 675320 str. 1/25; 2/25; 3/25
 1/4 tomme ligekærv-BITS C 6,3: 3 stk. som nr. 675250 str. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
 1/4 tomme BITS til Torx® C 6,3: 6 stk. som nr. 675340 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 1/4 tomme mangetandede BITS C 6,3: 4 stk. som nr. 675565 str. M4; M5; M6; M8
 1/4 tomme T-greb: 1 stk. nr. 633029 str. 116
 1/4 tomme bitsholder: 1 stk. nr. 632829 str. 1/4
 1/4 tomme forlængere „Wobble-Fix“: 2 stk. nr. 632519 str. 50; 100
 1/2 tomme forlængere „Wobble-Fix“: 1 stk. nr. 641129 str. 125
 1/4 tomme kardanled: 1 stk. nr. 633529 str. 1/4
 1/2 tomme kardanled: 1 stk. nr. 641629 str. 1/2
 1/4 tomme skralde: 1 stk. nr. 632025 str. 1/4 med uddriver
 1/2 tomme skralde: 1 stk. nr. 640025 str. 1/2 med uddriver
 1/4 tomme universalholder E 6,3: 1 stk. som nr. 675020 6,3K til 1/4 tomme BITS C 6,3
 1/4 tomme forbindelsesskaft: 1 stk. svarende til nr. 650005 str. 2 sekskantkobling 1/4 tomme E 6,3
 - udvendig firkant 1/4 tomme
 1/2 tomme forbindelsesskaft: 1 stk. svarende til nr. 650005 str. 5 sekskantkobling 7/16 tomme E
 11,2 - udvendig firkant 1/2 tomme
 1/4 tomme forbindelsesstykke til bits: 1 stk. svarende til nr. 676800 firkant-indsats 1/4 tomme -
 bitholder 1/4 tomme
 Opbevaring i: ABS-kunststofboks
Bemærk:
 Sortimentet har yderligere plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 str. 2×3/1 (medfølger
 ikke).
 Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20
 Højde: 61 mm
 Drivfirkant: 1/2 tommer
 Drivfirkant: 1/4 tommer
 Nøgleviddeområde Surfacedrive: 4-34 mm
 Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 6-14 mm

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Drivfirkant	1/4 tommer
Nøgleviddeområde Surfacedrive	4-34 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	6-14 mm
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
Drivprofil	Unbrakonøgle

Drivprofil	Skruestrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruestrækker
Drivprofil	Ligekærnskruestrækker
Drivprofil	Skruestrækker til TORX®-skrue
Drivprofil	Flertandet bit
6-kantet topnøgleprofil	Surfacedrive
Firkant med Wobble-Fix	Med svingvinkel
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	510 mm
Bredde	294 mm
Højde	61 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642325 19
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 32 mm	642325 32
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633029 116
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type	632025
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type	640025
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 9 mm	631225 9
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633529 1/4
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 12 mm	631225 12
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 6 mm	631225 6

6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 4,5 mm	631225 4,5
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643229 14
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 10 mm	631225 10
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643229 8
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 14 mm	631225 14
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 4 mm	631225 4
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642325 24
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642325 17
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641629 1/2
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642325 15
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 11 mm	631225 11
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643229 6
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 7 mm	631225 7
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642325 22
PUR-skumindlæg til sortiment 630023	630304 630023
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 34 mm	642325 34
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642325 30
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642325 18
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642325 16
	631225 5,5

6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 5,5 mm

6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm

642325 27

6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 5 mm

631225 5

6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm

642325 21

6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 8 mm

631225 8

6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 13 mm

631225 13

Systemboks Type 4

630305 4

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm

643229 10

Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type 1/4

632025 1/4

Forlænger, 1/4 tomme "Wobble-Fix" Hel længde 100 mm

632519 100

Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 146 mm

632829 146

Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type 1/2

640025 1/2

Forlænger, 1/2 tomme "Wobble-Fix" Hel længde 125 mm

641129 125

Forlænger, 1/4 tomme "Wobble-Fix" Hel længde 50 mm

632519 50