

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskabskabinet til skuffer, 26×20G, Højde: 700mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930625 700
GTIN	4062406065454
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 30×24G, passende til skuffer 26×20G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Passer til:**

Skuffer nr. 930633, 930634, 930635, 930636.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

**Bemærk:**

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

**Teknisk beskrivelse**

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde for skuffer	600 mm
Bredde	750 mm
Dybde	600 mm

Nyttehøjde	600 mm
Vægt	33 kg
Antal døre	0
Højde	700 mm
Bredde i G	30
Dybde i G	24
Udførelse	til egen bestykning
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal udtrækshylder	0
Antal skuffer	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×20G
Produkttype	Skabskabinet

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------