

Garant GRIDLINE

Værktøjsskabskabinet til skuffer, 26×20G, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930625 800
GTIN	4062406065461
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 30×24G, passende til skuffer 26×20G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Passer til:

Skuffer nr. 930633, 930634, 930635, 930636.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Nyttehøjde	700 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	800 mm

Dybde	600 mm
Antal døre	0
Bredde	750 mm
Vægt	35 kg
Bredde i G	30
Dybde i G	24
Udførelse	til egen bestykning
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal udtrækshylder	0
Antal skuffer	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×20G
Produkttype	Skabskabinet

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------