

Garant GRIDLINE

Værktøjsskabskabinet til skuffer, 26×20G, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930625 900
GTIN	4062406065478
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 30×24G, passende til skuffer 26×20G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Passer til:

Skuffer nr. 930633, 930634, 930635, 930636.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Teknisk beskrivelse

Højde	900 mm
Vægt	38 kg
Nyttehøjde	800 mm
Bredde	750 mm

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal døre	0
Dybde	600 mm
Nyttehøjde for skuffer	800 mm
Bredde i G	30
Dybde i G	24
Udførelse	til egen bestykning
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal udtrækshylder	0
Antal skuffer	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×20G
Produkttype	Skabskabinet

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------