

**Garant****Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 30 dele, Type: SD****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 634025 SD     |
| GTIN                | 4062406060756 |
| Artikelklasse       | 61A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Systemboks af ABS-kunststof, som nærmest ikke kan ødelægges, med integrerede hængsler og hurtiglukning.

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**. Surface Drive-profilen virker direkte på møtrikkernes og skruernes overflade og følsomme kanter skånes. Også mellemål (såsom skruer med tommemål) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive-profilen. Wobble-Fix-forlængerne tillader drejevinkler og kan fastgøres ved at klikkes på plads.

**Anvendelse:**

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M14 og 1/4 – 1/2 tomme (amerikanske tommemål), til tændrør 16 og 20,8 mm og til skruer med indvendig sekskant med gevind M5 – M12.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Leveringsomfang:**

Toppe, sekskant, Surface Drive: 14 stk. nr. 637125 str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Toppe til tændrør: 2 stk. nr. 637329 str. 16; 20,8

Skruetrækkerbits, sekskant: 5 stk. nr. 637629 str. 4; 5; 6; 8; 10

Skruer til Torx®: 3 stk. som nr. 637560 str. TX25; TX30; TX40

T-greb: 1 stk. nr. 635729

Forlængere „Wobble-Fix“: 2 stk. svarende til nr. 635635 str. 75; 240

Kardanled: 1 stk. nr. 636229  
 Skralde: 1 stk. nr. 635025  
 Forbindelsesled: 1 stk. svarende til nr. 650000 str. 3 drev sekskant 1/4 tomme E 6,3 - udgang firkant 3/8 tomme  
 Opbevaring i: ABS-kunststofboks  
 Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×14  
 Højde: 45 mm  
 Drivfirkant: 3/8 tommer  
 Nøgleviddeområde Surfacedrive: 8-22 mm  
 Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-10 mm

## Teknisk beskrivelse

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Nøgleviddeområde Surfacedrive           | 8-22 mm                        |
| Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle | 4-10 mm                        |
| Drivfirkant                             | 3/8 tommer                     |
| Drivprofil                              | 6-kant-topnøgle Surface Drive  |
| Drivprofil                              | Unbrakonøgle                   |
| Drivprofil                              | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
| Drivprofil                              | 12-kant-topnøgle               |
| 6-kantet topnøgleprofil                 | Surfacedrive                   |
| Firkant med Wobble-Fix                  | Med svingvinkel                |
| Emballage                               | ABS-kunststofboks              |
| Længde                                  | 357 mm                         |
| Bredde                                  | 176 mm                         |
| Højde                                   | 45 mm                          |
| Fyldningsgrad for en skuffe i G         | 6×14                           |
| Produkttype                             | Topnøgle                       |

## Tilbehør

|  |           |
|--|-----------|
| 6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 10 mm | 637629 10 |
| 6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 5 mm  | 637629 5  |

|   |               |
|---|---------------|
| Top til tændrør 3/8 tomme Nøglestørrelse 16 mm              | 637329 16     |
| Systemboks Type 3A  | 630305 3A     |
| 6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 10 mm | 637125 10     |
| 6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 14 mm | 637125 14     |
| 6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 9 mm  | 637125 9      |
| 6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 8 mm                   | 637629 8      |
| 6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 6 mm                   | 637629 6      |
| T-greb, 3/8 tomme Hel længde 200 mm                         | 635729 200    |
| 6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 22 mm | 637125 22     |
| 6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 11 mm | 637125 11     |
| 6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 21 mm | 637125 21     |
| Kardanled 3/8 tomme Type 3/8                                | 636229 3/8    |
| 6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 17 mm | 637125 17     |
| 6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 13 mm | 637125 13     |
| PUR-skumindlæg til sortiment 634025                         | 630304 634025 |
| 6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 19 mm | 637125 19     |
| Top til tændrør 3/8 tomme Nøglestørrelse 20,8 mm            | 637329 20,8   |
| Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type       | 635025        |
| 6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 18 mm | 637125 18     |
| 6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 12 mm | 637125 12     |
| 6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 15 mm | 637125 15     |

|   |           |
|---|-----------|
| 6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 16 mm | 637125 16 |
| 6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 4 mm                   | 637629 4  |
| 6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 8 mm  | 637125 8  |