

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 36×20G, Højde mm / antal skuffer: 1000/8**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930705 1000/8
GTIN	4062406065614
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 40×24G, med skuffer 36×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 75, 100, 100, 125, 125, 250

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 36×20

Højde: 1000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 600 mm

Nyttehøjde: 900 mm

Nyttehøjde for skuffer: 900 mm
 Skuffer, nyttebredde: 900 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	1000 mm
Dybde	600 mm
Antal døre	0
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Vægt	175 kg
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	250 mm
Nyttehøjde	900 mm
Antal skuffer	8
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Bredde	1000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×20
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	36
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg

Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×20G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 1000 mm	930735 1000
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930743 100
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	930743 125
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	930743 150
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 250 mm	930743 250
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	930743 50
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930743 75