

Garant**Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 15 dele, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	633812 12
GTIN	4062406060725
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**. Med 12-kantede topnøgleindsatser nr. 637029.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M12.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 11 stk. i

str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Forlængere: 2 stk. nr. 635429 str. 75; 240

Kardanled: 1 stk. nr. 636229

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635025

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle

Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	8-19 mm
Materiale	Krom-vanadium
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	257 mm
Bredde	147 mm
Højde	45 mm
Overflade	forkromet
Fyldningsgrad for en skuffe i G	5×10
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635429 240
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636229 3/8
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type	635025
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635429 75
PUR-skumindlæg til sortiment 633812	630304 633812
Systemboks Type 2	630305 2