

Garant**12-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637029 9
GTIN	4062406060947
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker.

Norm:**DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Længde	25,5 mm
Nøglestørrelse	9 mm
Ø på udgangsside	13,4 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

