

**Garant****Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 37 dele, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	634799 12
GTIN	4062406060787
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**.

**Anvendelse:**

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M12, til udvendig Torx® med gevind M4 – M12, til skruer med indvendig sekskant med gevind M5 – M12, til indvendig Torx® med gevind M3 – M8.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Leveringsomfang:**

Toppe, 12-kantede: 11 stk. nr. 637029 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Toppe til Torx®: 7 stk. str. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Skruetrækkerbits, sekskant: 6 stk. nr. 637629 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Skruebits til Torx®: 8 stk. str. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-greb: 1 stk. nr. 635729

Forlængere: 2 stk. nr. 635429 str. 75, 240

Kardanled: 1 stk. nr. 636229

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635025

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

**Bemærk:**

Sortimentet har desuden plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 str. 2×3/1 eller 2 stk. 951251 2×6/1 (medfølger ikke).

Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Højde: 61 mm

Drivfirkant: 3/8 tommer

Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 8-19 mm

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-10 mm

## Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	4-10 mm
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	8-19 mm
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	510 mm
Bredde	294 mm
Højde	61 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×20
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 8 mm	637029 8
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 19 mm	637029 19
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 18 mm	637029 18
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 4 mm	637629 4
Systemboks Type 4	630305 4
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 10 mm	637029 10

easyPick småtingsbeholder højde 50 mm Bredde x dybde i G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635429 75
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635429 240
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 15 mm	637029 15
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 14 mm	637029 14
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 6 mm	637629 6
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 17 mm	637029 17
PUR-skumindlæg til sortiment 634799	630304 634799
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 8 mm	637629 8
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 13 mm	637029 13
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 200 mm	635729 200
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 5 mm	637629 5
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 7 mm	637629 7
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 12 mm	637029 12
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 11 mm	637029 11
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 16 mm	637029 16
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 10 mm	637629 10
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type	635025
Kardanled 3/8 tomme Type 3/8	636229 3/8
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 9 mm	637029 9