

Garant**Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 25 dele, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	634312 12
GTIN	4062406060770
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**. Med 12-kantede topnøgleindsatser nr. 637029.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M12, til tændrør og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M12.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe 12-kantede og 6-kantede: 11 stk. i str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Toppe til tændrør: 2 stk. nr. 637329 str. 16; 20,8

Skruetrækkerbits, sekskant: 7 stk. nr. 637629 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-greb: 1 stk. nr. 635729

Forlængere: 2 stk. nr. 635429 str. 75; 240

Kardanled: 1 stk. nr. 636229

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635025

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
-------------	------------

Drivprofil	12-kant-topnøgle
Drivprofil	Unbrakonøgle
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	8-19 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-10 mm
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	357 mm
Bredde	176 mm
Højde	45 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	6×14
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Systemboks Type 3A	630305 3A
PUR-skumindlæg til sortiment 634312	630304 634312
Top til tænderør 3/8 tomme Nøglestørrelse 16 mm	637329 16
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 5 mm	637629 5
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635429 75
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635429 240
Top til tænderør 3/8 tomme Nøglestørrelse 20,8 mm	637329 20,8
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 8 mm	637629 8
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 4 mm	637629 4
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 6 mm	637629 6
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type	635025
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 200 mm	635729 200
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636229 3/8
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 10 mm	637629 10
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 3 mm	637629 3
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 7 mm	637629 7

