


Garant**Top til tændrør 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 20,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637329 20,8
GTIN	4062406061227
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kant-topnøgleindsatser.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	12-kant-topnøgle
Nøglestørrelse	20,8 mm
Længde	65 mm
Ø på udgangsside	27,2 mm
Holdemekanisme til tændrør	gummiholder
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Topnøgleindsats

