

**Garant****12-kantet hoved 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637029 16
GTIN	4062406061012
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker.

**Norm:****DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	27 mm
Ø på udgangsside	22 mm
Nøglestørrelse	16 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

