


Garant**Topnøglesortiment 1/2 tomme firkant 23 dele, Type: 6****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 637812 6 |
| GTIN | 4062406061333 |
| Artikelklasse | 61A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**. Med 6-kantede toppe nr. 642229.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 17 stk. str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-greb: 1 stk. 641329

Forlængere: 3 stk. nr. 641029 str. 75; 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641629

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640025

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Bemærk:

Sortimentet har desuden plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 str. 2x3/1 eller 2 stk. 951251 2x6/1 (medfølger ikke).

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Antal dele | 23 |
| Drivprofil | Sekskant-topnøgle |
| Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle | 10-34 mm |
| Emballage | ABS-kunststofboks |
| Længde | 510 mm |
| Bredde | 294 mm |
| Højde | 61 mm |
| Fyldningsgrad for en skuffe i G | 8x20 |
| Produkttype | Topnøgle |

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2 | 641629 1/2 |
| Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm | 641029 75 |
| Systemboks Type 4 | 630305 4 |
| Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm | 641029 130 |
| Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm | 641029 255 |
| easyPick småtingsbeholderhøjde 50 mm Bredde x dybde i G / type 2X3/1 | 951251 2X3/1 |
| PUR-skumindlæg til sortiment 637812 | 630304 637812 |
| T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm | 641329 295 |
| Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type | 640025 |