

Garant**Topnøglesortiment 1/2 tomme firkant 16 dele, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637712 12
GTIN	4062406061326
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**.

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123; toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**. Med 12-kantede toppe nr. 642129.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 13 stk. str. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 forlængere: Nr. 641029 str. 130; 255

1 skralde: Nr. 640025

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Bemærk:

Sortimentet har desuden plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 str. 2x3/1 eller 2 stk. 951251 2x6/1 (medfølger ikke).

Teknisk beskrivelse

Nøglevideområde, tolvkantet topnøgle	10-34 mm
Antal dele	16

Drivprofil	12-kant-topnøgle
Drivfirkant	1/2 tommer
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	510 mm
Bredde	294 mm
Højde	61 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

PUR-skumindlæg til sortiment 637712	630304 637712
easyPick småtingsbeholderhøjde 50 mm Breddexdybde i G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641029 255
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641029 130
Systemboks Type 4	630305 4
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type	640025