


**Garant****Topnøglesortiment 1/2 tomme firkant 23 dele, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637812 12
GTIN	4062406061340
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**. Med 12-kantede toppe nr. 642129.

**Anvendelse:**

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Leveringsomfang:**

Krafttoppe: 17 stk. str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-greb: 1 stk. 641329

Forlængere: 3 stk. nr. 641029 str. 75; 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641629

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640025

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

**Bemærk:**

Sortimentet har desuden plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 str. 2x3/1 eller 2 stk. 951251 2x6/1 (medfølger ikke).

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Antal dele	23
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	10-34 mm
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	510 mm
Bredde	294 mm
Højde	61 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

easyPick småtingsbeholderhøjde 50 mm Bredde×dybde i G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Systemboks Type 4	630305 4
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type	640025
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641029 130
PUR-skumindlæg til sortiment 637812	630304 637812
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641629 1/2
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm	641029 75
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641029 255
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641329 295