


Garant**Topnøglesortiment 1/2 tomme firkant 29 dele, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637912 12
GTIN	4062406061364
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**. Med 12-kantede toppe nr. 642129.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 23 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

T-greb: 1 stk. nr. 641329 str. 295

Forlængere: 3 stk. nr. 641029 str. 75; 125; 250

1 topnøgle af hver: 1 stk. nr. 641629 str. 1/2

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640025 str. 1/2

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Bemærk:

Sortimentet har desuden plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 str. 2x3/1 eller 2 stk. 951251 2x6/1 (medfølger ikke).

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Drivprofil	12-kant-hoved
Antal dele	29
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	8-34 mm
Længde	510 mm
Bredde	294 mm
Højde	61 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm	641029 75
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type	640025
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641329 295
PUR-skumindlæg til sortiment 637912	630304 637912
easyPick småtingsbeholderhøjde 50 mm Breddexdybde i G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Systemboks Type 4	630305 4
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641629 1/2
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641029 130
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641029 255
Systemboks Type 4-1	630310 4-1