

Garant**Topnøglesortiment 1/2"-firkant 35 dele, Type: SD****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	638025 SD
GTIN	4062406061401
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**.

Surface Drive-profilen virker direkte på møtrikkernes og skruernes overflade og følsomme kanter skånes. Også mellemål (såsom skruer med tommemål) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive-profilen. Wobbel-Fix-forlængerne tillader drejevinkler og kan fastgøres ved at klikkes på plads.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M22 og 1/4 – 7/8 tomme (amerikanske tommemål) og skruer med indvendig sekskant med gevind M5 – M18.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskant, Surface Drive: 19 stk. nr. 642325 str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Skruetrækkerbits, sekskant: 8 stk. nr. 643229 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-greb: 1 stk. nr. 641329 str. 295

Forlængere „Wobble-Fix“: 2 stk. nr. 641129 str. 125; 250

Kardanled: 1 stk. nr. 641629 str. 1/2

Skralde: 1 stk. nr. 640025 str. 1/2

Forbindelsesled: 1 stk. svarende til nr. 650002 str. 5 drev sekskant 7/16 tomme E 11,2 - udgang firkant 1/2 tomme

Overgangsstykker: 2 stk. svarende til nr. 649500

drev firkant-indsats 3/8 tomme - drev firkant 1/2 tomme

drev firkant-indsats 1/2 tomme - drev firkant 3/8 tomme

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Bemærk:

Sortimentet har desuden plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 str. 2×3/1 eller 2 stk. 951251 2×6/1 (medfølger ikke).

Teknisk beskrivelse

Nøgleviddeområde Surfacedrive	8-34 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Antal dele	35
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	4-14 mm
Drivprofil	unbrakonøgle
Drivprofil	Sekskantet topnøgle Surfacedrive
6-kantet topnøgleprofil	Surfacedrive
Firkant med Wobble-Fix	Med svingvinkel
Længde	510 mm
Bredde	294 mm
Højde	61 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×20
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type	640025
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642325 18
	642325 16

6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 12 mm	642325 12
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641629 1/2
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 11 mm	642325 11
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643229 10
easyPick småtingsbeholderhøjde 50 mm Bredde x dybde i G / type 2X3/1	951251 2X3/1
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643229 14
PUR-skumindlæg til sortiment 638025	630304 638025
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642325 30
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 34 mm	642325 34
Systemboks Type 4-1	630310 4-1
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642325 17
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 7 mm	643229 7
Systemboks Type 4	630305 4
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm	643229 4
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642325 19
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643229 8
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642325 22
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642325 27
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 32 mm	642325 32
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642325 10

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643229 12
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642325 24
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641329 295
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642325 14
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642325 15
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 9 mm	642325 9
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643229 5
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642325 13
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643229 6
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 8 mm	642325 8
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642325 21