

Garant**Sæt med 6-kantede skruebits, 1/2 tomme firkant 10 dele, Antal bits: 10**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	639402 10
GTIN	4062406061418
Artikelklasse	61A

Beskrivelse

Udførelse:**Tilbehør/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123;****toppe** iht. **DIN 3124.**Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120.****Anvendelse:**

Til skruer med indvendig sekskant med gevind M5 – M27.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Skruetrækkerbits,

sekskant: 10 stk. nr. 643229

str. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Antal dele	10
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	4-19 mm
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker

Drivfirkant	1/2 tommer
Længde	257 mm
Bredde	147 mm
Højde	45 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	5×10
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Systemboks Type 2	630310 2
Systemboks Type 2	630305 2
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm	643229 4
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643229 10
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643229 5
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643229 8
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643229 6
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 7 mm	643229 7
PUR-skumindlæg til sortiment 639402	630304 639402
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643229 12
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643229 14
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 17 mm	643229 17
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 19 mm	643229 19