

Garant**12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642129 9
GTIN	4062406061494
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kant (dobbelt sekskant) med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	14 mm
Nøglestørrelse	9 mm
Længde	38 mm

Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats