

Garant**6-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 642229 12 |
| GTIN | 4062406061753 |
| Artikelklasse | 61A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 6-kantet med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Norm:**DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|---------|
| Nøglestørrelse | 12 mm |
| Ø på udgangsside | 17,9 mm |
| Længde | 38 mm |

| | |
|-------------|--------------------|
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Norm | DIN 3124 |
| Drivprofil | 6-kant-topnøgle |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | forkromet |
| Produkttype | Topnøgleindsats |