

**Garant****12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642529 13
GTIN	4062406061951
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruer og møtrikker. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Nøglevidder med snævre tolerancer** skåner skruer og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kantet (dobbelt sekskant) med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

**Norm:**

**DIN 3124-L**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Bemærk:**

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser, lange, fås også i tomme størrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).

**Teknisk beskrivelse**

Ø på udgangsside	19,1 mm
Længde	77 mm
Nøglestørrelse	13 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	ASME B 107.5M

Norm	ISO 2725-1
Norm	DIN EN 3710
Norm	DIN 3124
Norm	DIN EN 3709
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
med AS-Drive-profil	ja
Produkttype	Topnøgleindsats