

**Garant****6-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642229 30
GTIN	4062406061913
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Nøglevidder med snævre tolerancer** skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 6-kantet med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

**Norm:****DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Bemærk:**

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse	30 mm
Ø på udgangsside	39,8 mm
Længde	44 mm

Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats