

Garant**12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642529 24
GTIN	4062406062040
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kantet (dobbelt sekskant) med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Norm:**DIN 3124-L****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser, lange, fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	24 mm
Længde	77 mm
Ø på udgangsside	32 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	ASME B 107.5M

Norm	ISO 2725-1
Norm	DIN EN 3710
Norm	DIN 3124
Norm	DIN EN 3709
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
med AS-Drive-profil	ja
Produkttype	Topnøgleindsats