

**Garant****12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642129 26
GTIN	4062406061654
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Nøglevidder med snævre tolerancer** skåner skruehoveder og møtrikker. **Tyndvægget**, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kant (dobbelt sekskant) med **HT-Drive**-profil, der skåner skruer og møtrikker.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Bemærk:**

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse	26 mm
Længde	44 mm
Ø på udgangsside	34,5 mm

Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats