

Garant**6-kantet skruebit 1/2 tomme, sekskant: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	643229 12
GTIN	4062406062149
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Norm:**DIN 7422****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-skruestrækkerindsatser fås også i tomlestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 643232; HOLEX: Nr. 643222).

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	22,5 mm
Længde	61 mm
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

