

Garant**Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang, sekskant: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	643329 10
GTIN	4062406062224
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Norm:**DIN 7422****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 643360

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	22,5 mm
Længde	140 mm
sekskant	10 mm
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

