

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 50/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæled	259015 8
Plattestørrelse	15 mm
Knæledsskrue	259018 7
Midterforskydning L ₃	35 mm
Samlet længde L	350 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Indstillingsvinkel κ	93 grader
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Underlægsplade	259031 28
ISO-kode holder	A50U PDUNR/L15
Spændehøjde L ₂	48 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	63 mm
Fjedersæt	259044 2
Skaft-Ø D _s	50 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500