

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 50/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250627 50/15
GTIN	4062406060848
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	15 mm
ISO-kode holder	A50U PDUNR/L15
Fjedersæt	259044 2
Fjederstiftsæt	259047 2
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Knæledsskrue	259018 7
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Mindste forborings-Ø D_{min}	63 mm
Samlet længde L	350 mm
Underlægsplade	259031 28
Spændehøjde L_2	48 mm
Midterforskydning L_3	35 mm
Knæled	259015 8
Skaft-Ø D_s	50 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500