

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 20×24G, Højde mm / antal skuffer: 800/7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931005 800/7
GTIN	4062406062422
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 24×28G, med skuffer 20×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinetet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 20×24

Højde: 800 mm

Bredde: 600 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 700 mm

Nyttehøjde for skuffer: 700 mm  
 Skuffer, nyttebredde: 500 mm

## Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde i G	20
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Nyttehøjde	700 mm
Højde	800 mm
Antal døre	0
Bredde	600 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytteflade i G	20×24
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Antal skuffer	7
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Vægt	113 kg
Dybde	700 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %

Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x24G
Produkttype	Værktøjsskab

## Tilbehør

Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931043 100
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931043 50
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931043 75
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931043 200
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931043 150
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 800 mm	931035 800