

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 20×24G, Højde mm / antal skuffer: 800/5A**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931005 800/5A
GTIN	4062406062392
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 24×28G, med skuffer 20×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttedybde i G	24

Skuffer, nytte dybde	600 mm
Antal døre	0
Bredde	600 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×24
Dybde	700 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Højde	800 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Antal skuffer	5
Nytte højde	700 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Nytte højde for skuffer	700 mm
Vægt	95 kg
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931043 100
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931043 125
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931043 75
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931043 300
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 800 mm	931035 800