

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 20×24G, Højde mm / antal skuffer: 1000/7**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931005 1000/7
GTIN	4062406062439
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 24×28G, med skuffer 20×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 20×24

Højde: 1000 mm

Bredde: 600 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 900 mm

Nyttehøjde for skuffer: 900 mm
 Skuffer, nyttebredde: 500 mm

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Skuffer, nyttefybde	600 mm
Højde	1000 mm
Bredde	600 mm
Vægt	123 kg
Antal skuffer	7
Skuffer, nytteflade i G	20×24
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttefybde i G	24
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Nyttehøjde	900 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Antal døre	0
Dybde	700 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %

Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931043 75
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931043 50
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931043 300
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931043 150
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931043 100
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931043 125
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 1000 mm	931035 1000