

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 800/5**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931105 800/5
GTIN	4062406062514
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26

Nyttehøjde	700 mm
Bredde	750 mm
Dybde	700 mm
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Højde	800 mm
Skuffer, nytte dybde	600 mm
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
ComfortClose	nej
Antal skuffer	5
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	115 kg
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Antal døre	0
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Skuffer, nytte dybde i G	24
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×24G

Produkttype

Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931163 100
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931163 300
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931163 75
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931163 125
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 800 mm	931155 800