

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 1000/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931105 1000/10
GTIN	4062406062620
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

**Teknisk beskrivelse**

ComfortClose	nej
Antal skuffer	10



Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Værktøjsskab

## Tilbehør

Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931163 100
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931163 75
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1000 mm	931155 1000