

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer:  
800/7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931105 800/7
GTIN	4062406062545
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Højde: 800 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 700 mm

Nyttehøjde for skuffer: 700 mm  
Skuffer, nyttebredde: 650 mm

## Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytte dybde	600 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffer, nytte dybde i G	24
ComfortClose	nej
Antal skuffer	7
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Vægt	136 kg
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Dybde	700 mm
Bredde	750 mm
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Højde	800 mm
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Nyttehøjde	700 mm
Antal døre	0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×24G
Produkttype	Værktøjsskab

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931163 75
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931163 150
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931163 100
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931163 50
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931163 125
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 800 mm	931155 800