

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 1000/8A**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931105 1000/8A
GTIN	4062406062606
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 75, 100, 100, 100, 150, 250

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Højde: 1000 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 900 mm

Nyttehøjde for skuffer: 900 mm
Skuffer, nyttebredde: 650 mm

Teknisk beskrivelse

Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	250 mm
Nyttehøjde	900 mm
Bredde	750 mm
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, nyttebredde i G	26
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal skuffer	8
Dybde	700 mm
ComfortClose	nej
Højde	1000 mm
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Antal døre	0
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Vægt	159 kg
Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej

Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931163 75
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931163 100
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931163 50
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 250 mm	931163 250
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931163 150
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 1000 mm	931155 1000