

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer:
1250/13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931105 1250/13
GTIN	4062406062675
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Antal døre	0
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej

Højde	1250 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Antal skuffer	13
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	1150 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, nyttedybde	600 mm
ComfortClose	nej
Vægt	231 kg
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Bredde	750 mm
Nyttehøjde for skuffer	1150 mm
Dybde	700 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej

Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931163 100
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931163 75
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1250 mm	931155 1250