

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 40/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	35 mm
Skaftstørrelse	40 mm
Hovedlængde L ₁	48 mm
Knæled	259015 1
Plattestørrelse	19 mm
Fjedersæt	259044 1
passende vendeskærsplatter	SN.. 1906..
Samlet længde L	250 mm
ISO-kode holder	PSBNR/L 4040S19
Underlægsplade	259031 16
Fjederstiftsæt	259047 1
Knæledsskrue	259018 1
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder