

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 800/7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931115 800/7
GTIN	4062406062743
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Højde: 800 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 700 mm  
 Nyttehøjde for skuffer: 700 mm  
 Skuffer, nyttebredde: 650 mm

## Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Bredde	750 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Vægt	136 kg
Antal skuffer	7
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
ComfortClose	nej
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Antal døre	0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Dybde	700 mm
Højde	800 mm
Nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej

Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Værktøjsskab

## Tilbehør

Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931165 75
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931165 125
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931165 150
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931165 100
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 800 mm	931155 800
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931163 50