

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 1000/7**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931115 1000/7
GTIN	4062406062774
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 75, 100, 100, 200, 300

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Højde: 1000 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 900 mm
 Nyttehøjde for skuffer: 900 mm
 Skuffer, nyttebredde: 650 mm

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttedybde i G	24
Dybde	700 mm
Nyttehøjde	900 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Højde	1000 mm
Vægt	147 kg
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Antal skuffer	7
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Bredde	750 mm
Skuffer, nyttedybde	600 mm
ComfortClose	nej
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Antal døre	0
Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0

Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931165 100
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931165 75
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931165 200
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931165 300
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 1000 mm	931155 1000
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931163 50