

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 1250/7**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931115 1250/7
GTIN	4062406062934
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde	600 mm
ComfortClose	nej

Nyttehøjde	1150 mm
Bredde	750 mm
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Antal døre	0
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Vægt	166 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	250 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Antal skuffer	7
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Dybde	700 mm
Nyttehøjde for skuffer	1150 mm
Højde	1250 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931165 200
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931165 100
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931165 300
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931165 150
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931165 75
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 250 mm	931165 250
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1250 mm	931155 1250