

Garant GRIDLINE

Værktøjsskabskabinet til skuffer, 26×24G, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931155 1500
GTIN	4062406063146
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 30×28G, passende til skuffer 26×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Passer til:

Skuffer nr. 931163, 931165, 931166, 931168.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde for skuffer	1400 mm
Vægt	57 kg
Dybde	700 mm
Antal døre	0

Højde	1500 mm
Bredde	750 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nytte højde	1400 mm
Dybde i G	28
Bredde i G	30
Udførelse	til egen bestykning
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal udtrækshylder	0
Antal skuffer	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×24G
Produkttype	Skabskabinet