

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer:
1250/9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931115 1250/9
GTIN	4062406062941
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 125, 125, 150, 200, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Antal døre	0
Skuffer, nytteflade i G	26×24

Vægt	187 kg
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Dybde	700 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde i G	26
ComfortClose	nej
Antal skuffer	9
Bredde	750 mm
Nyttehøjde	1150 mm
Højde	1250 mm
Nyttehøjde for skuffer	1150 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre

Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931165 75
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931165 150
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931165 200
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931165 125
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931165 100
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1250 mm	931155 1250