

Garant GRIDLINE

Værktøjsskabskabinet til skuffer, 26×24G, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931155 900
GTIN	4062406063115
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 30×28G, passende til skuffer 26×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Passer til:

Skuffer nr. 931163, 931165, 931166, 931168.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Teknisk beskrivelse

Antal døre	0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	800 mm
Dybde	700 mm

Bredde	750 mm
Nyttehøjde for skuffer	800 mm
Vægt	41 kg
Højde	900 mm
Bredde i G	30
Dybde i G	28
Udførelse	til egen bestykning
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal skuffer	0
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×24G
Produkttype	Skabskabinet