

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 1500/9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931115 1500/9
GTIN	4062406062989
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 100, 100, 100, 150, 150, 150, 150, 200, 300

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nyttebredde i G	26
ComfortClose	nej

Dybde	700 mm
Skuffer, nytte dybde i G	24
Nytte højde	1400 mm
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Højde	1500 mm
Skuffer, nytte dybde	600 mm
Nytte højde for skuffer	1400 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Bredde	750 mm
Antal skuffer	9
Skuffer, nytte flade i G	26×24
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytte bredde	650 mm
Antal døre	0
Vægt	205 kg
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre

Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Værktøjsskab

## Tilbehør

Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931165 300
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931165 100
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931165 150
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931165 200
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1500 mm	931155 1500