

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 800/5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931115 800/5
GTIN	4062406062712
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 100, 125, 300

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm

Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Dybde	700 mm
Vægt	115 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	700 mm
ComfortClose	nej
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Højde	800 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Antal døre	0
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Bredde	750 mm
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Antal skuffer	5
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×24G

Produkttype

Værktøjsskab

**Tilbehør**

Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931165 125
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931165 100
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931165 300
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931165 75
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 800 mm	931155 800