

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 40/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251111 40/19
GTIN	4062406063160
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	40 mm
Fjedersæt	259044 1
Funktionsbredde L ₄	50 mm
Knæledsskrue	259018 1
Samlet længde L	250 mm
Underlægsplade	259031 16
Hovedlængde L ₁	45 mm
ISO-kode holder	PSKNR/L 4040S19
Plattestørrelse	19 mm
Knæled	259015 1
passende vendeskærsplatter	SN.. 1906..
Fjederstiftsæt	259047 1
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder