

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 40/19mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251112 40/19
GTIN	4062406063177
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	45 mm
Underlægsplade	259031 16
Samlet længde L	250 mm
Fjedersæt	259044 1
Plattestørrelse	19 mm
Knæledsskrue	259018 1
passende vendeskærsplatter	SN.. 1906..
Funktionsbredde L ₄	50 mm
Fjederstiftsæt	259047 1
Knæled	259015 1
Skaftstørrelse	40 mm
ISO-kode holder	PSSNR/L 4040S19
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder