

Garant**Borestang, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251114 20/12
GTIN	4062406063207
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 2
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Underlægsplade	259031 20
Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	10,3 mm
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	28 mm
Serie	QuickTurn
Knæledsskrue	259018 2
Knæled	259015 2
Samlet længde L, neutrale holdere	125 mm
ISO-kode holder	PSDNN 2020K12
Plattestørrelse	12 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej

Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder