

**Garant****Borestang, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Knæled	259015 2
Fjedersæt	259044 2
Skaftstørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Knæledsskrue	259018 2
Samlet længde L, neutrale holdere	100 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Funktionsbredde L <sub>4</sub> , neutrale holdere	8,3 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub> , neutrale holdere	31 mm
ISO-kode holder	PSDNN 1616H12
Plattestørrelse	12 mm
Underlægsplade	259031 20
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder